

# The Glue

松風グルー最適診断

## START

施術空間は？

- ①ヘアサロン
- ②マツエク専門店  
(エステ・ネイルサロン含む)

店内のレイアウトは？

- ①ヘアカラー・パーマ施術と別フロアor完全な個室
- ②ヘアカラー・パーマ施術と同フロアor軽い仕切り

ラッシュリフトメニューは？

- ①ある&施術頻度高
- ②ある&施術頻度低
- ③ない

グルーの粘度は？

- ①高粘度が良い  
(375mPa・s)
- ②低粘度が良い  
(150mPa・s)

ヘアカラー・パーマ施術の頻度は？

- ①ほとんどない
- ②少ない・比較的少ない
- ③多い・比較的多い

グルーの粘度は？

- ①中粘度が良い(250mPa・s)
- ②超低粘度が良い(100mPa・s)
- ③低粘度が良い(150mPa・s)



The Glue057  
【旧OP】



The Glue160  
【旧ストロング  
150HS】



The Glue093  
【旧HS SPEED】



The Glue037  
【旧HS】



The Glue084  
【旧ギブス】



The Glue111  
【旧マスター】



The Glue141  
【旧ストロング150】

※上記3種のグルーは特にアミンに反応しやすい性質のため、ヘアサロンでの使用は困難になります。ご注意ください。

### ヘアサロン



The Glue037  
【旧HS】

粘度250mPa・s  
注文番号15198  
アミン反応...低



The Glue093  
【旧HS SPEED】

粘度250mPa・s  
注文番号15208  
アミン反応...中



The Glue160  
【旧ストロング150HS】

粘度150mPa・s  
注文番号15223  
アミン反応...高~中



The Glue057  
【旧OP】

粘度375mPa・s  
注文番号15199  
アミン反応...高~中

### マツエク専門店



The Glue111  
【旧マスター】

粘度100mPa・s  
注文番号15213  
アミン反応...高



The Glue084  
【旧ギブス】

粘度250mPa・s  
注文番号15206  
アミン反応...高



The Glue141  
【旧ストロング150】

粘度150mPa・s  
注文番号15221  
アミン反応...高



The Glue160  
【旧ストロング150HS】

粘度150mPa・s  
注文番号15223  
アミン反応...高~中



The Glue057  
【旧OP】

粘度375mPa・s  
注文番号15199  
アミン反応...高~中

### 低刺激



The Glue061  
【LS超低刺激】

粘度250mPa・s  
注文番号15203  
アミン反応...低

まつげエクステのグルーはヘアカラーやパーマの液剤から発生するアミンに反応する性質があるため、施術環境にあったグルーの選択を推奨しています。



松風グルー  
特設サイト

matsukaze