

プロが選ぶグルーにはこだわりがある



The Glue

松風グルー最適診断



START

施術空間は？

- ①ヘアサロン
- ②マツエク専門店
(エステ・ネイルサロン含む)

①

店内のレイアウトは？

- ①ヘアカラー・パーマ施術と別フロアor完全な個室
- ②ヘアカラー・パーマ施術と同フロアor軽い仕切り

①

②

ラッシュリフトメニューは？

- ①ある&施術頻度高
- ②ある&施術頻度低
- ③ない

①

ヘアカラー・パーマ施術の頻度は？

- ①ほとんどない
- ②少ない・比較的少ない
- ③多い・比較的多い

①



The Glue057
【旧OP】



The Glue093
【旧HS SPEED】



The Glue037
【旧HS】

まつげエクステのグルーはヘアカラーやパーマの液剤から発生するアミンに反応する性質があるため、施術環境にあったグルーの選択を推奨しています。



松風グルー特設サイト

グルーの粘度は？

- ①中粘度が良い(250mPa・s)
- ②超低粘度が良い(100mPa・s)
- ③低粘度が良い(150mPa・s)

①

②

③



The Glue084
【旧ギブス】



The Glue111
【旧マスター】



The Glue213

ヘアサロン



The Glue037
【旧HS】

粘度250mPa・s
注文番号15198
アミン反応…低



The Glue093
【旧HS SPEED】

粘度250mPa・s
注文番号15208
アミン反応…中



The Glue057
【旧OP】

粘度375mPa・s
注文番号15199
アミン反応…高～中

低刺激



The Glue061
【LS超低刺激】

粘度250mPa・s
注文番号15203
アミン反応…低

※上記3種のグルーは特にアミンに反応しやすい性質のため、ヘアサロンでのご使用は困難になります。ご注意ください。

マツエク専門店



The Glue111
【旧マスター】

粘度100mPa・s
注文番号15213
アミン反応…高



The Glue084
【旧ギブス】

粘度250mPa・s
注文番号15206
アミン反応…高



The Glue213
※5mlのみ

粘度150mPa・s
注文番号15225
アミン反応…高



The Glue057
【旧OP】

粘度375mPa・s
注文番号15199
アミン反応…高～中

LED



The Glue222
Clear

粘度150mPa・s
注文番号15100
アミン反応…中



The Glue223
Black

粘度150mPa・s
注文番号15101
アミン反応…中



LED特設サイト

松風LEDグルーは、機能性が高い光硬化型グルー。完全硬化時間施術後2～3秒(LEDライト照射時)※LEDライトが必要です。